

Visszacsapó szelep H-M5

Cikkszám: 3671

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Visszacsapó funkció
1. pneumatikus csatlakozás	M5
2. pneumatikus csatlakozó	M5
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Normál névleges átfolyás	115 l/min
Üzemi nyomás	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Ház alapanyaga	Sárgaréz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR