


# csatlakozó kábel

## NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-LE3

Cikkszám: 3679778

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Engedély  | c CSA us (OL)                                   |
| Kapcsolási állapot jelző                          | LED, sárga                                      |
| Kiegészítő funkciók                               | Védőkapcsolás                                   |
| Vezetékmegnevezés                                 | Táblatartó nélkül                               |
| Gyártmány súlya                                   | 80 g  |
| 1. elektromos csatlakozás, funkció                | Terepi készülék felőli oldal                    |
| 1. elektromos csatlakozás, alak                   | sarkos  |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus     | aljzat  |
| 1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet           | Ferde   |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika  | Plug pattern type B to industry standard, 11 mm |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma     | 3   |
| 1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 3   |
| 1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus        | mágnesszelepre, M3 központi csavarral           |
| 2. elektromos csatlakozás, funkció                | Vezérlőoldal                                    |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus     | Kábel   |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika  | nyitott vég                                     |
| 2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma     | 3   |
| 2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 3   |
| Üzemi feszültségtartomány DC                      | 18 ... 30 V                                     |
| Névleges üzemi feszültség, DC                     | 24 V  |
| Üzemi feszültségtartomány AC                      | 18 ... 30 V                                     |
| Névleges üzemi feszültség, AC                     | 24 V  |
| Elfogadható áramerhelés 40°C-on                   | 4 A   |
| Lökőfeszültség-szilárdság                         | 0.8 kV  |
| Védővezető csatlakozás                            | rendelhető                                      |
| Kábelhossz  | 0.6 m   |
| Vezetési tulajdonság                              | Standard  |
| Vezeték vizsgálati feltételek                     | Vizsgálati feltételek külön kérésre             |
| Kábel átmérő                                      | 5.9 mm  |
| Kábel átmérő tűrése                               | ± 0,3 mm  |
| Kábelszerkezet                                    | 3x0,75  |
| Védettség   | IP67  |
| Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés         | szerelt állapotban                              |
| Környezeti hőmérséklet                            | -25 ... 80 °C                                   |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél   | -25 ... 80 °C                                   |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)            | in accordance with EU RoHS directive            |
| UKCA marking (see declaration of conformity)      | To UK RoHS instructions                         |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364 zone III                              |
| Anyag megjegyzés                                  | RoHS konform                                    |
| Szennyeződéskód                                   | 3   |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 2 - mérsékelt korróziós károsodás               |
| Material cable sheath                             | TPE-U(PUR)                                      |
| A kábelköpeny színe                               | szürke  |
| Material housing                                  | TPE-U(PUR)                                      |
| Ház színe   | fekete  |
| Material insulation                               | PP  |