


# tengelykapcsoló ház

## EAMK-A-E17-30

Cikkszám: 3780304

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	62 mm
Felfogó átmérő 2	62 mm
Névleges hossz	49.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Környezeti hőmérséklet	10 ... 40 °C
Gyártmány súlya	1,010 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform