


# Tengelykapcsoló ház EAMK-A-E17-100

Cikkszám: 3780305

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	72 mm
2. tartó átmérője	62 mm
Névleges hossz	49 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 90%
Környezeti hőmérséklet	10 °C...40 °C
Terméksúly	910 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis