


vakdugó B-M5

Cikkszám: 3843

★ Sztenderd termék program

DIN 7604 szerint, tömítő gyűrűvel.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Csomagolási egység	10
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Névleges meghúzási nyomaték	1.33 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	1 g
Felfogási mód	External hex A/F 7
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material blanking plug	Alumínium, eloxált
Material o-ring	Rozsdamentes acél NBR