

Műanyag tömlő

PL-6-BL

Cikkszám: 3862

FESTO

CK- és N csatlakozókhoz (élelmiszeripari alkalmazása megengedett).
A legmagasabb megengedett nyomásérték a legmagasabb megengedett hőmérsékletre vonatkozik.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	8.4 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	39 mm
Belső átmérő	6 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 9 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 60 °C
Engedély	TÜV
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.025 kg/m
Szín	kék
Shore keménység	D 42 +/-3
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, cső	PE