


hálózati szűrő CADF-C15-11A-P3

Cikkszám: 3947275

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	47 mm
Magasság	70 mm
Hossz	231 mm
Beépítési helyzet	szabad konvekció
Üzemi feszültség	520/300 V
Bemenő áram	16 A
Hálózati frekvencia	50 ... 60 Hz
Engedély	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Gyártmány súlya	900 g
Felfogási mód	Szerelőlap, csavarozott
Anyag megjegyzés	RoHS konform