

Adaptív megfogóujj DHAS-GF-120-U-BU

Cikkszám: 3998959

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	120
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramkörtáblák, vezetékcsatlakozók és a mágneskezek
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	10 °C...50 °C
Terméksúly	29 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szorítópofo alapanyaga	TPE-U(PU)