

# Adaptív megfogóujj DHAS-GF-60-U-BU

Cikkszám: 3998967

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                    | Érték   |
|---|---|
| Méret                                       | 60  |
| Beépítési helyzet                           | tetszés szerint   |
| KBK korrózióállósági osztály                | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel  |
| LABS konformitás                            | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására | A több mint 1% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramkörti lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágneskercsek |
| Élelmiszerekkel használható                 | Lásd a bővebb anyaginformációt  |
| Környezeti hőmérséklet                      | 10 °C...50 °C   |
| Terméksúly                                  | 7 g   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések       | RoHS-kompatibilis   |
| Szorítópofo alapanyaga                      | TPE-U(PU)   |