

Csatlakozó dugó KS2-CK-3

Cikkszám: 4091

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	2 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...12 bar
Normál névleges átfolyás	68 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	4 g
1. pneumatikus csatlakozás	CK-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis