


nyomás látjelző OH-22-RT

Cikkszám: 4131

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás	1.4 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 45 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 45 °C
Gyártmány súlya	25 g
Felfogási mód	Kapcsolótábla beszerelése 22,5 átmérőben
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform