

Műanyag tömlő PP-4-NT

Cikkszám: 4231

FESTO

CK- és CN- csavarzatokhoz, nagyobb nyomásra és nagyobb hőmérsékletre alkalmas, poliamid (élelmiszeriparban nem megengedett az alkalmazása).

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	6 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	32 mm
Belső átmérő	4 mm
Min.hajlítási sugár	14 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 19 bar
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő Vákuum
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Engedély	Germanischer Lloyd TÜV
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.0163 kg/m
Szín	natúr
Shore keménység	D 55 +/-3
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, cső	TPE-A