

nyomás látjelző OH-22-GN

Cikkszám: 4237

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 45 °C
Gyártmány súlya	25 g
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform