


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-V32-42A

Cikkszám: 4281142

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	40 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.19 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	1 Nm
Terméksúly	120 g
Interfészkód, működtető szerkezet	V32
Interfészkód Motor In	42 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis