

gömbcsap

VZBM-1/4-RP-50-D-2-M-B2B3

Cikkszám: 4405684

FESTO

Brass, manual version, 2/2-way, nominal width 1/4", PN50, thread EN 10226-1.

E termék esetében a Festo kereskedő, nem gyártó.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágú
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp1/4
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
Belső átmérő	10 mm
NA névleges méret	8
Szelep funkció	2/2
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	50
Működtető nyomaték differenciál nyomásnál, technológiai szelep, névleges nyomás	7.5 Nm
A következő szabványon alapul:	EN 10226-1
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint Nemesgázok Víz - vízgőz nem semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-15 ... 120 °C
Kv átáramlás	6 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Sárgaréz nikkelezett
Anyag szám: ház	CW617N
Material seals	NBR PTFE
Material ball	Sárgaréz krómozott
Anyag szám: golyó	CW617N
Material shaft	Sárgaréz
Anyag szám: tengely	CW617N
Gyártmány súlya	130 g
Engedély	DVGW gáz DVGW víz
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás