

gömbcsap


VZBM-11/4-RP-40-D-2-M-B2B3

Cikkszám: 4405690

FESTO

Brass, manual version, 2/2-way, nominal width 11/4", PN40, thread EN 10226-1.

E termék esetében a Festo kereskedő, nem gyártó.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágyszoros
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp1 1/4
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
Belső átmérő	32 mm
NA névleges méret	32
Szelep funkció	2/2
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	40
Működtető nyomaték differenciál nyomásnál, technológiai szelep, névleges nyomás	37 Nm
A következő szabványon alapul:	EN 10226-1
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:] szerint Nemesgázok Víz - vízgőz nem semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-15 ... 120 °C
Kv átáramlás	84 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Sárgaréz nikkelezett
Anyag szám: ház	CW617N
Material seals	NBR PTFE
Material ball	Sárgaréz krómozott
Anyag szám: golyó	CW617N
Material shaft	Sárgaréz
Anyag szám: tengely	CW617N
Gyártmány súlya	770 g
Engedély	DVGW gáz DVGW víz
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás