



# mágnesszelep

## JMFH-5-PK-3

Cikkszám: 4447

FESTO

kézi segédműködtetéssel, mágnesekercs nélkül, csatlakozó aljzat nélkül. A mágnesekercset és a csatlakozó aljzatot külön megrendelésre szállítjuk.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 bistabil
Normál névleges átáramlás	105 l/min
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Konstrukciós felépítés	Tányéros ülék
Névleges méret	2.5 mm
Tömítési elv	lágý
Kapcsolási idő át	13 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	0 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Gyártmány súlya	380 g
Felfogási mód	csatlakozólapra szerelő keretre átmenő furattal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 2	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 3	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 4	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 5	PK-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of connecting plate	Alumínium eloxált
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium eloxált