

gömbcsap

VZBM-1-RP-40-F-3T-F0304-B2B3

Cikkszám: 4451857

FESTO

Brass, 3/2-way, nominal width 1", top flange F0304, PN40, thread EN 10226-1.

E termék esetében a Festo kereskedő, nem gyártó.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	3-utú gömbcsap T furat
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp1
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
Karima furatkép	F03 F04
Belső átmérő	25 mm
NA névleges méret	25
Szelep funkció	3/2
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	40
Letörési nyomaték differenciál nyomásnál, névleges nyomás, PN technológiai szelep	11 Nm
A következő szabványon alapul:	EN 10226-1 ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Nemesgázok Víz - vízgőz nem semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-20 ... 130 °C
Kv átáramlás, T furat, szögletes	70 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformitý	VDMA24364 zone III
Material housing	Sárgaréz nikkelezett
Anyag szám: ház	CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Sárgaréz krómozott
Anyag szám: golyó	CW614N
Material shaft	Sárgaréz
Anyag szám: tengely	CW614N
Gyártmány súlya	1,250 g
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás