

# gömbcsap



## VZBM-3/4-RP-40-F-3L-F03-B2B3

Cikkszám: 4451866

FESTO

Brass, 3/2-way, nominal width 3/4", top flange F03, PN40, thread EN 10226-1.

E termék esetében a Festo kereskedő, nem gyártó.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	3-utú gömbcsap L furat
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp3/4
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
Karima furatkép	F03
Belső átmérő	17.6 mm
NA névleges méret	20
Szelep funkció	3/2
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	40
Letörési nyomaték differenciál nyomásnál, névleges nyomás, PN technológiai szelep	8 Nm
A következő szabványon alapul:	EN 10226-1 ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:] szerint Nemesgázok Víz - vízgőz nem semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-20 ... 130 °C
Flow rate Kv type L	41 m <sup>3</sup> /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Sárgaréz nikkelezett
Anyag szám: ház	CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Sárgaréz krómozott
Anyag szám: golyó	CW614N
Material shaft	Sárgaréz
Anyag szám: tengely	CW614N
Gyártmány súlya	720 g
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelvek szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás