


Gömbcsap VZBM-1/2-RP-40-F-3L-F03-B2B3

Cikkszám: 4451867

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Szerkezeti felépítés | 3-utas gömbcsap L-furat |
| Működtetés módja | mechanikus |
| Tömítés elve | lágú |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Rögzítés módja | Vezetékbeszerelés |
| Armatúra csatlakozó | Rp1/2 |
| Kapcsolóállás-kijelző | Rés iránya = áramlási irány |
| Karimafuratkép | F03 |
| Belső Ø | 14.1 mm |
| DN névleges szélesség | 15 |
| Szelepfunkció | 3/2 |
| Áramlásirány | megfordítható |
| Névleges nyomás, PN armatúra | 40 |
| Leszakadási nyomaték a névleges nyomáshoz tartozó nyomáskülönbségnél – PN ferdeülékes szerelvény | 6.9 Nm |
| Szabvány alapján | EN 10226-1 ISO 5211 |
| Közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok |
| Közeghőmérséklet | -20 °C...130 °C |
| Kv átfolyás, L típus | 17 m ³ /h |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Ház alapanyaga | Sárgaréz nikkelezett |
| Ház anyagszáma | CW617N |
| Tömítések alapanyaga | HNBR PTFE |
| Golyó alapanyaga | Sárgaréz krómozott |
| Golyó anyagszáma | CW614N |
| Tengely alapanyaga | Sárgaréz |
| Tengely anyagszáma | CW614N |
| Terméksúly | 460 g |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az EU nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitétség |