


mágnestekerics MSFG-12

Cikkszám: 4526

FESTO

szabványos csatlakozó aljzattal.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|----------------------------------|--|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Kapcsolási pozíció jelző | nem |
| Min. meghúzási idő | 10 ms |
| Ciklusidő | 100 % |
| Tekerics jellemző | 12 V DC: 4,1 W |
| Megengedett feszültség ingadozás | +/- 10 % |
| PWIS conformity | VDMA24364-C1-L |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 40 °C |
| Max. meghúzási nyomaték, aljzat | 0.4 Nm |
| Gyártmány súlya | 55 g |
| Elektromos csatlakozás | 3 sarkú Dugó érintkezők az MSSD-F-hez |
| Felfogási mód | recés anyával |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material solenoid coil | Duroplast Réz Acél |
| Material winding | Réz |