

mágnestekerics

MSFG-24/42-50/60

Cikkszám: 4527

FESTO

szabványos csatlakozó aljzattal.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Min. meghúzási idő	10 ms
Ciklusidő	100 %
Teljesítmény tényező $\cos \{\varphi\}$	0.7
Tekerics jellemző	24 V DC: 4,5 W 42 V AC: 50/60 Hz, meghúzási teljesítmény: 9 VA, tartó teljesítmény: 7 VA
Megengedett frekvencia ingadozás	+/- 5 %
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 40 °C
Max. meghúzási nyomaték, aljzat	0.4 Nm
Gyártmány súlya	55 g
Elektromos csatlakozás	3 sarkú Dugó érintkezők az MSSD-F-hez
Felfogási mód	recés anyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material solenoid coil	Duroplast Réz Acél
Material winding	Réz