


memória kártya CAMC-M-MS-G32

Cikkszám: 4553880

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Tárolókapacitás	32 Gigabyte
Használati útmutató	A készüléket kizárólag ipari és kereskedelmi használatra fejlesztették ki, tervezték és állították össze. A készülék magáncélokra történő használata tilos.
Konstrukció	microSDHC
Konstrukciós felépítés	Felépítés MLC tárolócellával (többosztályú cellák)
Sebességosztály	Class 10
Max. olvasási sebesség	20 MB/s
Max. írási sebesség	20 MB/s
Írási/törlési ciklusok száma	64 TBW