

L-csatlakozó LCK-M5-PK-4

Cikkszám: 4562

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Névleges szélesség | 2.4 mm |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon | Tömítőgyűrű |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Kialakítás | L forma |
| Kötegméret | 10 |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya | -13.775 psi...145 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Névleges meghúzási nyomaték | 1.33 Nm |
| Névleges meghúzási nyomaték tűrése | ± 20% |
| 1. pneumatikus csatlakozás | M5 külső menet |
| 2. pneumatikus csatlakozó | 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz 4 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, anyával |
| Hollandi anya alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömítőgyűrű alapanyaga | NBR erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Üreges csavar alapanyaga | Acél, horganyzott |
| Lengő csatlakozó alapanyaga | Cink-présöntvény |