

Műanyag tömlő PP-3-NT

Cikkszám: 4572

FESTO

CK- és CN- csavarzatokhoz, nagyobb nyomásra és nagyobb hőmérsékletre alkalmas, poliamid (élelmiszeriparban nem megengedett az alkalmazása).

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	4 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	18 mm
Belső átmérő	2.9 mm
Min.hajlítási sugár	12 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 15 bar
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő Vákuum
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Engedély	Germanischer Lloyd TÜV
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.0062 kg/m
Szín	natúr
Shore keménység	D 55 +/-3
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, cső	TPE-A