



# Fojtó-hangtompító GRU-1/4

Cikkszám: 4579

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Fojtó-hangtompító funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Beállító elem	Recés csavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	320 l/min
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	40 g
Anyag információ, becsavarható tengely	POM
Anyag információ: szabályozó csavar	Acél Horganyzott