


# axiális készlet EAMM-A-T46-100A

Cikkszám: 4624227

★ Sztenderd termék program

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	68.1 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.77 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	10 Nm
Gyártmány súlya	1,080 g
Csatlakozófelület, szabályozó	T46
Interfész kód, motor In	100A
Anyag megjegyzés	RoHS konform