

Hangtompító U-M5

Cikkszám: 4645

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Átáramlás az atmoszférához képest	320 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Hangnyomás szint	70 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag információ, csillapító betét	bronz
Anyag információ, becsavarható tengely	Sárgaréz
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform