

Csatlakozó EAMD-21-15-11-8X10

Cikkszám: 4820350

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. tartó átmérője | 11 mm |
| 2. tartó átmérője | 8 mm |
| Méret | 21 |
| Névleges hossz | 15 mm |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Max. fordulatszám | 10000 1/min |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Csapághőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 - 95% |
| Környezeti hőmérséklet | -25 °C...60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 0.45 kgmm ² |
| Átvihető forgatónyomaték | 2 Nm |
| Terméksúly | 13.7 g |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |