

# gömbcsap



## VZBE-3/4-T-63-F-3L-F04-V15V15

Cikkszám: 4834291

FESTO

Stainless steel, 3/2-way, nominal width 3/4", top flange F04, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

E termék esetében a Festo kereskedő, nem gyártó.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	3-utú gömbcsap L furat
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágú
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	3/4 NPT
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = áramlás iránya
Karima furatkép	F04
Belső átmérő	16 mm
NA névleges méret	20
Szelep funkció	3/2
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Letörési nyomaték differenciál nyomásnál, névleges nyomás, PN technológiai szelep	14.3 Nm
A következő szabványon alapul:	ASME B1.20.1 ISO 5211
Közeg	Gőz Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-20 ... 200 °C
Flow rate Kv type L	12 m <sup>3</sup> /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nemesacél öntvény
Anyag szám: ház	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	PTFE
Material ball	Nemesacél öntvény
Anyag szám: golyó	1.4408
Material shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	1,024 g
Engedély	CRN
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás