


Tengelycsap DARF-Q11-25

Cikkszám: 4835938

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|---|
| Méret | 25 |
| dugattyúØ-höz | Ø25 |
| Szerkezeti felépítés | Tengelycsap |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Terméksúly | 145 g |
| Rögzítés módja | átmenő furattal és központosító hüvellyel |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Csavarok alapanyaga | Acél, nikkelezett |