

karimás felfogás

DAMF-Q12-12

Cikkszám: 4965018

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Beépítési helyzet	tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	2 Nm
Gyártmány súlya	54 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting	Acél, ónozott
Material screws	Horganyzott acél