


karimás felfogás DAMF-Q12-40

Cikkszám: 4965022

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Beépítési helyzet	tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	12 Nm
Gyártmány súlya	472 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting	Acél, ónozott
Material screws	Horganyzott acél