

# csatlakozó

## EAMD-30-22-16-10X12

Cikkszám: 5030235

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	16 mm
Felfogó átmérő 2	10 mm
Méret	30
Névleges hossz	22 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	4 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	9 Nm
Gyártmány súlya	44.8 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform