

Csatlakozó EAMD-42-40-18-16X25

Cikkszám: 5056644

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	18 mm
2. tartó átmérője	16 mm
Méret	42
Névleges hossz	40 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	39 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	17 Nm
Terméksúly	192 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis