


# csatlakozó EAMD-67-51-16-32X32-U

Cikkszám: 5071095

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	16 mm
2. tartó átmérője	32 mm
Méret	67
Névleges hossz	51 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	4500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	374 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	93 Nm
Terméksúly	750 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis