

# szabványos henger



## ESN-8-10-P

Cikkszám: 5086  
Kifutó termék

FESTO

DIN ISO 6432 szerint, rugalmas csillapító gyűrűkkel a véghelyzetekben.  
Különböző felfogási lehetőségek, kiegészítő felfogó elemekkel vagy anélkül.

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	10 mm
Dugattyú átmérő	8 mm
Dugattyúrúd menet	M4
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványnak felel meg:	CETOP RP 52 P ISO 6432
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Üzemi nyomás	1.5 ... 10 bar
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - Moderate corrosion stress
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.03 J
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	24 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	34.6 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	2.3 g
Alapsúly 0 mm löketnél	40 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	2.4 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet eloxált, színtelen
Anyag információ, tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes
Anyag információ, hengercső	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes