

Teleptömb MHA3-PR10-3-1/8

Cikkszám: 525225

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max. száma	10
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal szerelősínnel
Szeleprögztetés típusa	belső menettel
1/33 pneumatikus csatlakozó	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8 belső menet
3/11 pneumatikus csatlakozás	G1/4
Csatlakozólap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet