


teleptőmb MHA4-PR2-3-1/4

Cikkszám: 525234

FESTO

MHA4-... csatlakozólapos szelepekhez



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	2
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	440 g
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal alakos sínrel
Szelep felfogási módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1/33	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	Belső menet: G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3/11	G3/8
Material of connecting plate	Alumínium ötvözet