


# teleptömb MHA4-PR6-3-1/4

Cikkszám: 525236

FESTO

MHA4-... csatlakozólapos szelepekhez



## Adatlap

| Jellemző                      | Érték                             |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Szelephelyek max.száma        | 6                                 |
| KBK korrózióállósági osztály  | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity               | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Gyártmány súlya               | 1,080 g                           |
| Csatlakozólap felfogási módja | átmenő furattal<br>alakos sínnel  |
| Szelep felfogási módja        | belső menettel                    |
| Pneumatikus csatlakozás 1/33  | G3/8                              |
| Pneumatikus csatlakozás 2     | Belső menet: G1/4                 |
| Pneumatikus csatlakozás 3/11  | G3/8                              |
| Material of connecting plate  | Alumínium ötvözet                 |