


# teleptőmb MHA4-PR10-3-1/4

Cikkszám: 525238

FESTO

MHA4-... csatlakozólapos szelepekhez



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	10
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	1,710 g
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal alakos sínnel
Szelep felfogási módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1/33	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	Belső menet: G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3/11	G3/8
Material of connecting plate	Alumínium ötvözet