


# Nyomáshóna tápcsatlakozó lap VIGZ-03-4,0-U

Cikkszám: 525434  
Kifutó termék

FESTO

MAXI 03 típusú szelepszigetehöz, kiegészítő tápellátás a nyomáshónához, beépített felületi hangtompítóval.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	36 mm
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Üzemi feszültségtartomány DC	24 V
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-:] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
Gyártmány súlya	310 g
Csatlakozólap felfogási módja	belső menettel
Szelep felfogási módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 5	G1/2