


Műanyag tömlő PAN-V0-10X1,25-GN

Cikkszám: 525472

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Külső Ø | 12 mm |
| Dugaszolható csavarzat külső átmérője | 10 mm |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 56 mm |
| Belső Ø | 7.5 mm |
| Min. hajlítási sugár | 34 mm |
| A tömlő tulajdonságai | energialáncokhoz alkalmas |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya | -13.775 psi...43.5 psi |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés | Ásványolaj: max. 0,3 MPa max. 90 °C-on Víz: max. 0,3 MPa max. 90 °C-on |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Ásványi olaj Víz (folyékony, jégmentes) |
| Tűzvizsgálati alapanyag | UL94 V-0 (köpeny) |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -30 °C...90 °C |
| A termék súlya hossz szerint | 0.088 kg/m |
| Pneumatikus csatlakozó | 10 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz |
| Szín | zöld |
| Shore-keménység | A 72 +/-4 D 57 +/-3 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömlő alapanyaga | PA12-P PVC-P |