


műanyag tömlő PAN-V0-10X1,25-GE

Cikkszám: 525484

FESTO

lánggátló



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Külső átmérő | 12 mm |
| Külső átmérő pillanat-csatlakozóhoz | 10 mm |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 56 mm |
| Belső átmérő | 7.5 mm |
| Min.hajlítási sugár | 34 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.3 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 3 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 43.5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.2 MPa |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 12 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 174 psi |
| Útmutatás az üzemi nyomáshoz | Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:--] szerint Kőolaj Water (liquid, free of ice) |
| Nyersanyag égés-ellenőrzése | UL94 V-0 (bevonat) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -30 ... 90 °C |
| Gyártmány súlya a hosszától függően | 0.088 kg/m |
| Pneumatikus csatlakozás | 10 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz |
| Szín | sárga |
| Shore keménység | A 72 +/-4 D 57 +/-3 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material tubing | Poliamid 12 PVC-P |