

# műanyag tömlő

## PAN-V0-8X1-BR-20


Cikkszám: 525487

Kifutó termék

[lánggátló](#)

Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	10 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	45 mm
Belső átmérő	6 mm
Min.hajlítási sugár	24 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0,95 ... 12 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint Víz a <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint Kőolaj
Nyersanyag égés-ellenőrzése	UL94 V-0 (bevonat)
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 90 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.065 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	8 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	barna
Shore keménység	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	Poliamid 12 PVC-P