

# műanyag tömlő

## PAN-V0-10X1,25-BR-20


Cikkszám: 525488

Kifutó termék

[lánggátló](#)

Kifutó típus. 2019-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



## Adatlap

| Jellemző   | Érték  |
|--|--|
| Külső átmérő                                     | 12 mm  |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 56 mm  |
| Belső átmérő                                     | 7,5 mm   |
| Min.hajlítási sugár                              | 34 mm  |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás                | -0,95 ... 12 bar   |
| Üzemi közeg                                      | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint<br>Víz a <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint<br>Kőolaj |
| Nyersanyag égés-ellenőrzése                      | UL94 V-0 (bevonat)   |
| Környezeti hőmérséklet                           | -30 ... 90 °C  |
| Gyártmány súlya a hosszától függően              | 0,088 kg/m   |
| Pneumatikus csatlakozás                          | 10 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz   |
| Szín   | barna  |
| Shore keménység                                  | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3   |
| Anyag megjegyzés                                 | RoHS konform   |
| Material tubing                                  | Poliamid 12<br>PVC-P   |