

Felfogó készlet CRSMB-8-32/100

Cikkszám: 525565

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	8
Kialakítás	kör keresztmetszetű hengerhez
Beépítési helyzet	tetszés szerint
dugattyúØ-höz	Ø32 - Ø100
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Védettség	IP65 IP68 IP69K
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...90 °C
Terméksúly	3 g
Rögzítés módja	ragasztott
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Eloxált alumínium TPE-U(PU)