


Csatlakozó tömb

VIGK-04-D-2-1/2

Cikkszám: 525570

FESTO

04-es típusú szelepszigethez, nagy átáramlás, ISO-szelep 2-es méret, (G 1/2)



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-2
Szelephelyek max.száma	1
Üzemi nyomás	-0.9 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 3	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 5	G3/4
Anyag információ, csatlakozólap	Alumínium présöntvény