

# Csatlakozó tömb


## VIGK-04-D-1-3/8-NPT

Cikkszám: 525573

FESTO

04-es típusú szelepszigethez, nagy átáramlás, ISO-szelep 1-es méret, (G 3/8)

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	149 mm
Üzemi nyomás	-0.9 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	NPT1/8-27
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT1/2-14
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT3/8-18
Pneumatikus csatlakozás 3	NPT1/2-14
Pneumatikus csatlakozás 4	NPT3/8-18
Pneumatikus csatlakozás 5	NPT1/2-14
Anyag információ, csatlakozólap	Alumínium présöntvény