


busz csatlakozás FBA-2-M12-5POL

Cikkszám: 525632

FESTO

CPV Direct szelepszigethez, csatlakozó dugó, 2xM12, 5-sarkú,
DeviseNet/CAN-hez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	átmenő furattal
Gyártmány súlya	28 g
Elektromos csatlakozás	9 sarkú/5 sarkú Egyenes aljzat/dugó és aljzat Sub-D / M12x1
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 24 V
Áramterhelhetőség	4 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA
Ház színe	fekete
Material electrical contact	bronz aranyozott